

Название фотополимера	Технология печати	Предназначен для печати	Твердость по Шору	Вязкость	Прочность на разрыв	Относ. удлинение при разрыве %	Усадка %	Длина волны отверждения (нм)	Цвет	Запах	Термообработка	Расфасовка грамм	Розничная цена руб.
Gorky Liquid Dental Model LCD	LCD/DLP	мастер-моделей шаблонов для	D/15:75	(МПа*с) 23 °С: 583	(МПа) 24,65	11,5	0,7	405	Персиковый Серый	Отсутствует	до 130 °С	1000	8 000,00
Gorky Liquid Dental Model FL	SLA	мастер-моделей шаблонов для	D/15:75	(МПа*с) 23 °С: 583	(МПа) 24,65	11,5	0,7	405	Персиковый	Отсутствует	до 130 °С	1000	9 000,00
Gorky Liquid Dental Crown LCD/DLP	LCD/DLP	временных коронок	D: 75	(МПа*с) 23 °С: 583	(МПа) 40,48	11,5	0,7	405	A1-A2 A2 A3	Отсутствует	до 130 °С	1000	12 500,00
Gorky Liquid Dental Crown FL	SLA	временных коронок	D: 75	(МПа*с) 23 °С: 583	(МПа) 40,48	11,5	0,7	405	A1-A2 A2 A3	Отсутствует	до 130 °С	1000	14 000,00
Gorky Liquid Dental Surgical LCD/DLP.	LCD/DLP	хирургических шаблонов	D: 75	(МПа*с) 23 °С: 583	(МПа) 40,48	11,5	0,7	405	Полупрозрачный жёлтый	Отсутствует	до 130 °С	1000	11 000,00
Gorky Liquid Dental Surgical FL	SLA	хирургических шаблонов	D: 75	(МПа*с) 23 °С: 583	(МПа) 40,48	11,5	0,7	405	Полупрозрачный жёлтый	Отсутствует	до 130 °С	1000	15 000,00
Gorky Liquid Dental Base LCD	LCD/DLP	зубных протезов	∅: 15:75	(МПа*с) 23 °С: 583	(МПа) 24,65	11,5	0,7	405	Розовый	Отсутствует	н/д	1000	8 000,00
Gorky Liquid Dental Base FL	SLA	зубных протезов	∅: 15:75	(МПа*с) 23 °С: 583	(МПа) 24,65	11,5	0,7	405	Розовый	Отсутствует	н/д	1000	9 500,00
Gorky Liquid Dental Tray LCD	LCD/DLP	индивидуальных ложек	D: 15:75	(МПа*с) 23 °С: 583	(МПа) 24,65	11,5	0,7	405	Синий	Отсутствует	до 130 °С	1000	8 500,00
Gorky Liquid Dental Tray FL	SLA	индивидуальных ложек	D: 15:75	(МПа*с) 23 °С: 583	(МПа) 24,65	11,5	0,7	405	Синий	Отсутствует	до 130 °С	1000	9 500,00
Gorky Liquid Dental Gingiva LCD	LCD/DLP	десневых масок	D: 15:52	(МПа*с) 23 °С: 1260	(МПа) 1.71	124.5	0,7	405	Розовый	Отсутствует	н/д	1000	11 000,00
Gorky Liquid Dental Castable LCD (выжигаемая)	LCD/DLP	отливки для опок, необходимых для литья имплантов	н/д	н/д	н/д	н/д	0,7	405	Полупрозрачный жёлтый	Слабый	н/д	1000	8 000,00
HARZ Labs Dental Model	LCD/DLP	мастер-моделей шаблонов для термоформовки элайнеров	D: 84.0 ± 2.0	(МПа·с) 25 °С: 1000 ± 200	(Мпа) 60 ± 2	11.0 ± 1.0 %	<0,3	405	Бежевый Серый	Слабовыраженный	до 180 °С	500 1000	5 520,00 9 200,00
HARZ Labs Dental Peach	LCD/DLP	мастер-моделей шаблонов для термоформовки элайнеров	D: 85-87	(МПа·с) 25 °С: 575 ± 225	(Мпа) 45.2 ± 4.4	7.1 ± 3.1 %	<0.5	405	Персиковый	Без запаха	до 180 °С	1000	9 200,00
HARZ Labs Dental Peach FORM2	SLA	мастер-моделей шаблонов для термоформовки элайнеров зубных протезов	D: 85-87	(МПа·с) 25 °С: 450 ± 150	(Мпа) 41.2 ± 4.4	6.1 ± 2.1 %	<0.5	405	Персиковый	Слабовыраженный	до 180 °С	1000	12 000,00

HARZ Labs Dental Sand	LCD/DLP	временных коронок	D: 82 ± 3	(мПа·с) 25 °С: 1050 ± 250	(Мпа) 50.0 ± 5.0	7.1 ± 3.1 %	<0.5	405	A1-A2	Слабовыраженн ый	до 100 °С	500	9 420,00
		съемных протезов							A3			1000	15 400,00
HARZ Labs Dental Sand PRO для моделей длительного пользования	LCD/DLP	временных коронок	D: 96 ± 3	(мПа·с) 25 °С: 600-1200	(Мпа) 70.0 ± 5.0	4.1 ± 1.1 %	<0.5	405	A1-A2	Слабовыраженн ый	до 100 °С	500	17 940,00
		зубных протезов							A3			1000	29 900,00
Harz Labs Dental Bleach FORM 2	SLA	временных коронок	D: 84.0 ± 2.0	(мПа·с) 25 °С: 1050 ± 250	(Мпа) 56.0 ± 5.0	7.1 ± 3.1%	<0.5	405	Bleach	Слабовыраженн ый	до 100 °С	1000	18 900,00
		зубов временных съемных протезов										500	10 680,00
HARZ Labs Dental Sand Form2	SLA	временных коронок	D: 84.0 ± 2.0	(мПа·с) 25 °С: 700 ± 200	(Мпа) 57.4 ± 4.8	7.1 ± 3.1 %	<0.5	405	A1-A2	Слабовыраженн ый	до 100 °С	1000	17 500,00
		зубов временных съемных протезов										500	10 680,00
HARZ Labs Dental Clear PRO	LCD/DLP	капп (элайнеров) и сплинтов	D: 85 ± 3	(мПа·с) 25 °С: 1000 ± 200	(Мпа) 80.0 ± 5.0	6.2 ± 3.1 %	<0.5	405	Прозрачный (синеватый)	Слабовыраженн ый	н/д	500	7 740,00
												1000	12 900,00
HARZ Labs Dental Yellow Clear PRO (автоклавируемых моделей)	LCD/DLP	хирургических шаблонов	D: 85.0 ± 3.0	(мПа·с) 25 °С: 600 ± 200	(Мпа) 80.0 ± 5.0	10 ± 3.0 %	<0.5	405	желтый (прозр)	Слабовыраженн ый	до 130 °С	500	7 790,00
												1000	12 950,00
HARZ Labs Dental Yellow Clear	LCD/DLP	хирургических шаблонов	D: 85.0 ± 3.0	(мПа·с) 25 °С: 600 ± 200	(Мпа) 60.0 ± 5.0	6.2 ± 3.1 %	<0.5	405	желтый (прозр)	Слабовыраженн ый	до 100 °С	500	7 190,00
												1000	11 900,00
HARZ Labs Dental Clear Form2	SLA	хирургических шаблонов	D: 80.0 ± 3.0	(мПа·с) 25 °С: 300 ± 150	(Мпа) 37.0 ± 4.0	6.4 ± 2.2 %	<0.5	405	Прозрачный	Слабовыраженн ый	до 100 °С	1000	17 500,00
HARZ Labs Dental Denture Base	LCD/DLP	зубных протезов	D: 95 ± 5	(мПа·с) 25 °С: 1800±200	(Мпа) 78± 10	21± 5.0 %	<0.5	405	Розовый (полупроз.)	Слабовыраженн ый	н/д	500	7 770,00
HARZ Labs Dental Pink	LCD/DLP	зубных протезов	D: 82 ± 3	(мПа·с) 25 °С: 1050 ± 250	(Мпа) 65.1 ± 2.1	6.8 ± 2.1 %	<0.5	405	Розовый (полупроз.)	Слабовыраженн ый	н/д	500	5 700,00
												1000	9 200,00
HARZ Labs Dental Tray	LCD/DLP	индивидуальных ложек	D: 85 ± 5	(мПа·с) 25 °С: 600 ± 200	(Мпа) 60 ± 10	6.0 ± 3.0 %	<0.5	405	Синий (полупроз.)	Слабовыраженн ый	н/д	500	5 640,00
												1000	9 400,00
HARZ Labs Dental Soft Pink	LCD/DLP	десневых масок	A: 65 ± 5	(мПа·с) 25 °С: 350 ± 150	(Мпа) 6.0 ± 2.0	140 ± 20 %	<0.5	405	Розовый	Слабовыраженн ый	н/д	500	7 920,00
												1000	12 900,00
HARZ Labs Dental Cast (выжигаемая)	LCD/DLP	отливки для опок, необходимых для	D: 75 ± 5	(мПа·с) 25 °С: 200 ± 100	(Мпа) 45.0 ± 5.0	7.0 ± 3.0 %	<1.0%	405	Вишневый (полупрозрач)	Слабовыраженн ый	зольность: <0.1 %	500	6 220,00
												1000	9 900,00
HARZ Labs Dental Cast Form2	SLA	отливки для опок, необходимых для литья имплантов	D: 75 ± 5	(мПа·с) 25 °С: 200 ± 100	(Мпа) 45.0 ± 5.0	7.0 ± 3.0 %	<1.0%	405	Вишневый (полупрозрач ный)	Слабовыраженн ый	зольность: <0.1 %	500	9 780,00
												1000	15300
Нолатек. Модели высокой точности LCD/DLP	LCD/DLP	мастер-моделей	D: 73	н/д	(Мпа) 27	12	н/д	405	Желтый	н/д	н/д	1000	10 500,00
Нолатек 3D-смола для моделей высокой точности SLA	SLA	мастер-моделей ортодонтических и ортопедических конструкций	D: 73	н/д	(Мпа) 27	12	низкая н/д	405	Желтый Чёрный	н/д	н/д	1000	10 500,00

Нолатек. Временные коронки LCD\DLP	LCD/DLP	временных коронок	D: 75	н/д	(Мпа) 27	12	низкая н/д	405	A2	н/д	до 130 °С	1000	14 580,00
									A3				
									B1				
Нолатек Временные коронки SLA	SLA	временных коронок	D: 75	н/д	(Мпа) 27	12	низкая н/д	405	A2	н/д	до 130 °С	1000	14 580,00
									A3				
									B1				
Нолатек. Ортодонтические и диагностические модели. LCD/DLP.	LCD/DLP	хирургических шаблонов	D: 75	н/д	(Мпа) 29	11	низкая н/д	405	Полупрозрачный	н/д	до 130 °С	1000	11 000,00
Нолатек для ортодонтических и диагностических моделей SLA	SLA	хирургических шаблонов	D: 74	н/д	(Мпа) 29	11	низкая н/д	405	Прозрачный	н/д	до 130 °С	1000	13 350,00
Нолатек 3D полные съемные протезы LCD/DLP	LCD/DLP	демонстрационных моделей десны	D: 72	н/д	(Мпа) 26	14	низкая н/д	405	Розовый	н/д	до 130 °С	1000	11 400,00
НОЛАТЕК. Полные съемные протезы, модели дёсен SLA	SLA	демонстрационных моделей десны	D: 72	н/д	(Мпа) 26	14	низкая н/д	405	Розовый	н/д	до 130 °С	1000	11 400,00
Нолатек. Индивидуальные оттисковые ложки	LCD/DLP	индивидуальных ложек	D: 72	н/д	(Мпа) 27	12	низкая н/д	405	Синяя	н/д	до 130 °С	1000	11 550,00
НОЛАТЕК 3D LCD/DLP/ортодонтические модели элайнеры (flex мягкая)	LCD/DLP	капп (элайнеров) и сплинтов	н/д	н/д	н/д	н/д	низкая н/д	405	Прозрачная	н/д	н/д	1000	9 900,00
НОЛАТЕК 3D LCD/DLP Выжигаемые модели	LCD/DLP	отливки для опок, необходимых для литья имплантов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	405	красная	н/д	зольность: <1 %	1000	9 900,00
									синяя				
									прозрачная				
Нолатек 3D-выжигаемая смола SLA	SLA	отливки для опок, необходимых для литья имплантов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	405	синий	н/д	зольность: <1 %	1000	11 400,00
									черная				
Phrozen Water-Washable Dental Model	LCD/DLP	мастер-моделей	D: 86	н/д	Прочность на изгиб: 92 Мпа (МПа·с) 750-850	н/д	низкая н/д	405	Бежевый	Слабовыраженный	н/д	1000	13 200,00
Phrozen Castable Resin Dental Green	LCD/DLP	отливки для опок, необходимых для литья имплантов	D: 74	н/д	(МПа·с) 140-240	3	н/д	405	зелёный	присутствует	н/д	500	14 650,00
*Данные, указанные в данной таблице взяты с сайтов производителей или иных открытых источников. Автор статьи и администрация сайта multismol.ru не несут ответственность за достоверность данных сведений. Стоимость товара взята с сайта Multismol на дату публикации статьи, актуальные цены можно проверить на сайте www.multismol.ru.													